

CM DC600 DC100


manual conexasionado



Especificaciones:


Si desea que el equipo DC600 y DC1000 funcione con respaldo eléctrico deberá instalar dos baterías en serie (baterías de 12V y 5 Amper)

Dimensiones de las baterías: 10cm de alto, 9cm de ancho y 7cm de profundidad.



1º Paso)

Debido a que el funcionamiento del equipo es con 24V deberá conectar ambas baterías en serie, para esto deberá conectar el negativo de la batería 1 con el positivo de la batería 2 como se muestra a continuación.



2º Paso)

En el positivo de la batería 1 deberá conectar el cable de color rojo, el cual ya está debidamente conectado en el equipo, en el negativo de la batería 2 deberá conectar el cable de color negro del equipo como se muestra a continuación.